

Sofistikovaný endodontický bezdrátový mikromotor

- extrémně výkonný bezdrátový mikromotor s rozsahem otáček 200–600 RPM a torzí 0,5–3,0 Ncm
- miniaturní provedení hlavičky pro přehledný přístup preparace
- prodloužené LED světlo pro přehlednost pracovního pole
- ideální pro použití se systémy Navigator EVO a Unicone

ENDO a CLASS
Reciproční LED
144 91 4001
komplet



Variabilní poloha koncovky
pro nastavení nejvhodnější
poloze ovládacích tlačítek

LED světlo
prodloužené pro dokonalý
přehled v pracovním poli



**MOŽNOST NASTAVENÍ
RECIPROČNÍHO I ROTAČNÍHO
POHYBU**

Velký display
pro výbornou čitelnost
zobrazovaných informací



Bezdrátový
pro snadné použití a efektivní
manipulaci při zákroku

Snadné a intuitivní ovládání



Prodloužené LED světlo pro dokonalý přehled v pracovním poli

Miniaturní hlavička
přehledný přístup preparace

Tichý chod motoru
zaručuje příjemný pocit pacienta během endodontického zákroku

Variabilnost nastavení
snadná konfigurace jednotlivých režimů

Jednoduché rozpojení
snadná výměna nástavce

Komfortní uchopení
jednoduchá manipulace při samotném zákroku

Výdrž
nabíjecí baterie umožňuje až 1,5 hodiny nepřetržitého výkonu

Nabíjení
bezkontaktní nabíjení přístroje

Vstup	Počet programů	Typ baterie	Rozsah otáček	Rozsah torze	Výdrž / nabíjení
AC 100–240 V; 50/60 Hz	9	Li-Ion 3,7 V/800 mAh (vyměnitelná)	200–600 ot/min	0,5–3,0 Ncm	90 / 180 min

Mikromotor včetně koncovky	Rozměry	Hmotnost
	208 × 29 × 31 mm	160 g

Nabíjecí stojánek	Rozměry	Hmotnost
	100 × 100 × 51 mm	150 g

Doporučené nastavení mikromotoru

NAVIGATOR	Velikost	Program	Nastavení
	4/010–5/015	P1–P6	200 RPM / 1,0 Ncm
	6/020–6/025	P1–P6	200 RPM / 2,0 Ncm
	4/030–7/025	P1–P6	200 RPM / 2,5 Ncm

UNICONE	Velikost	Program	Nastavení
	6/020–6/040	P7	350 RPM / 3,0 Ncm

Váš distributor: